

使用说明书

XOSS VORTEX 行者小旋风

- 简体中文 -

产品简介

欢迎使用行者小旋风

通过正确的安装在左曲柄或前花鼓位置,可以准确的测量出踏频或速度数据,并支持标准的ANT+和蓝牙协议,连接到APP、码表等其他支持蓝牙和ANT+协议的设备可以帮助您进行科学的骑行训练。

附件清单

小旋风主机 ×1
 橡胶垫(平面/弧度) ×2
 橡胶圈(大/小) ×2
 CR2032电池(主机内) ×1
 使用说明书 ×1



小旋风主机



橡胶垫(平面/弧度)



橡胶圈(大/小)



使用说明书

- 1 -

快速上手

注意:使用前需取出电池绝缘片



1.向标志方向拨动打开电池盖,取出电池



2.取出绝缘片



3.关闭电池盖,将箭头对准标志

产品使用CR2032锂电池,若需要更换电池请参考上述步骤更换电池,并重新安装。


行者APP支持

行者小旋风分为速度和踏频两种工作模式,切换模式需要下载行者APP。

应用商店搜索“行者”或者扫描二维码下载



行者APP



扫码下载行者

- 2 -

速度/踏频模式切换

- 1.打开行者APP,点击底部“我的”,再点击“智能设备”
- 2.选择“小旋风”,搜索连接设备(图1)
- 3.连接成功后,可切换模式、查看电量以及固件升级(图2)



图1



图2

产品在切换模式成功后,会通过LED闪烁指示工作模式(如下图)。



速度模式

踏频模式

模式指示灯

若电池电量充足闪烁白色LED,电池电量不足闪烁红色LED。


- 3 -

安装说明

注:橡胶圈和橡胶垫可根据实际情况选择使用

速度模式

速度模式需要通过橡胶圈将产品固定在车轮花鼓,建议选择前花鼓安装。



弧面橡胶垫

橡胶圈

踏频模式

踏频模式需要通过橡胶圈将产品固定在曲柄内侧,建议选择左曲柄安装。

注意:安装前需要确认曲柄与车架之间间隙是否符合安装要求



橡胶圈

平面橡胶垫

- 4 -

产品规格

电池:CR2032
 尺寸:40 x 30 x 10.7mm
 重量:10g
 续航:持续使用超过300小时
 防水等级:IP67
 工作温度:-20°C~50°C
 无线传输:ANT+/蓝牙

售后及保修

感谢您购买行者骑行产品,以下产品服务政策自购买日起,产品享有一年的免费保修,产品保修联系原购买处经销商。

但是以下情况不在保修范围之内:

- 1.电池属于易耗品不在保修范围内;
- 2.因安装不当造成的产品遗失或损坏;
- 3.非正常使用情况下造成的产品损坏,如高温、浸水等;
- 4.自行或由未经授权的维修人员拆解造成的损坏。

支持

访问 www.imxingzhe.com 或添加公众号 imxingzhe 获得更多产品与帮助信息

上海大不自多信息科技有限公司

上海市杨浦区国顺东路800号西楼219

- 5 -